

Artikelnummer: 156837

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8470, absenkbar, fahrbar, 4 Schubladen und Fachboden, B 1500 x T 700 x H 880 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8470, absenkbar, fahrbar, 4 Schubladen und Fachboden: Die Werkbank Serie 8470 ist in diesem Modell sowohl fahrbar wie auch absenkbar. Dabei bietet das Modell der Werkbank Serie 8470 vier Schubladen und einen Fachboden mit abschließbarer Tür. Die Werkbank Modell 8470 bietet in dieser Ausführung eine fahrbare und absenkbare Werkbank. Hinzu kommen vier Schubladen sowie ein Fachboden mit abschließbarer Tür. Das Fahrgestell der Werkbank ist mit zwei Bock- und Lenkrollen ausgestattet. Über den rechts angebrachten Excenterhebel kann dieses Fahrgestell ein- und ausgeklappt werden. Neben der Buche-Massiv Arbeitsplatte mit rund 40 mm Stärke, bietet die Werkbank Serie 8470 in dieser Ausführung zwei Schubladen mit 90 mm Höhe und zwei 180 mm hohe Schubladen. Passende Bügelgriffe liegen lose der Lieferung bei und können bei Bedarf angebracht werden. Auch helfen die ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen bei der schnellen Suche nach Materialien. Noch mehr Stauraum schafft der verstellbare Fachboden, der mit einer 540 mm langen Tür abgeschlossen werden kann. Bei ausgefahrenem Fahrgestell beträgt die Tragkraft max. 450 kg, ansonsten max. 1250 kg. Dieses Modell der Werkbank Serie 8470 ist in den Breiten 1250 mm oder 1500 mm verfügbar und wird fertig montiert geliefert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, welches über einen Excenterhebel (rechts) ein- und ausgeklappt werden kann (Excenterhebel in beiden Positionen senkrecht) 4 Schubladen: 2 x 90 mm und 2 x 180 mm Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) Schubladen Tragkraft: 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Tür: 1 x 540 mm, dahinter 1 verstellbarer Fachboden, Öffnungsweite 180 Grad, selbstziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüssel Flächenlast: max. 1250 kg Flächenlast bei ausgefahrenem Fahrgestell: max. 450 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: wahlweise 1250 mm oder 1500 mm Höhe: 880 mm



EAN/GTIN: 4040376082961