

Artikelnummer: 96014

Kurzbeschreibung: Zweiwandwagen, 1200x770 mm

Langbeschreibung: Zweiwandwagen: Mit 2 hohen Längswänden robuste Konstruktion erleichtert Ihnen die Transportarbeit serienmäßig pulverbeschichtet, blau RAL 5010 Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF), Buchedekor
Wandhöhe: 500 mm hoch Ladehöhe: 285 mm
Tragfähigkeit: 500 kg Fahrwerk sehr wendig auch auf engstem Raum 2 Lenk- und 2 Bockrollen, je 200 mm, beide Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 geringer Rollwiderstand, wartungsfrei
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech Gabelkopf der Lenkrollen mit zweifacher Kugellagerung

EAN/GTIN: 4250448500365

