

## Diesel-Tankanlagen Typ KA als Komplett-Paket

- hohe Sicherheit durch doppelwandige Bauweise
- gefertigt gemäß DIN 6624/PÜZ und somit bundesweit zugelassen als Lagerbehälter für wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55°C
- permanente Lecküberwachung nach dem Vakuumprinzip

 zugelassen für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C (TRbF A III, keine Einstufung gemäß Betr.SichV)

- Behälter aus Stahl, innen und außen feuerverzinkt
- für die Aufstellung im Freien geeignet
- mit 2 Hebeösen für Leertransporte
- serienmäßig mit kontinuierlicher Füllstandsanzeige, Domdeckel, Entlüftungsleitung, Füllleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung, Entnahmesaugleitung und Grenzwertgeber ausgestattet
- im Set mit Flügeltürenschränk, selbstsaugender Flügelzellenpumpe (Wechselstrommotor 230 V, Förderleistung ca. 50 l/min), Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Schlauchgarnitur NW 19x4 (4 m lang) und Automatik-Zapfpistole - betriebsfertig verbaut



**SET-PREIS**

- Inklusive:**
- Pumpe mit Zählwerk
  - Schlauch
  - Automatik-Zapfventil
  - Flügeltürenschränk
  - Grenzwertgeber



**Anfahrerschutz** siehe Seite **769**

Volumen [l]	1000	1500	3000	5000	7500	10000
Maße außen L x B x H [mm]	1400 x 1000 x 1400	2100 x 1000 x 1400	4050 x 1000 x 895	4350 x 1250 x 1900	4240 x 1400 x 1900	6800 x 1400 x 1900
Gewicht [kg]	1580	1920	650	920	1650	1990
DIBt-Zulassung	Z-38.12-325	Z-38.12-325	Z-38.12-325	Z-38.12-325	-	-
Zulassung / Norm	-	-	-	-	DIN EN 12285-2	DIN EN 12285-2
Bestellnummer	279-010-JY	279-011-JY	279-012-JY	279-013-JY	279-014-JY	279-015-JY