

BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

kit comprenant : 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, force 100 kg, avec bandage caoutchouc, diamètre x largeur 125 x 37 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, double blocage, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, jante avec pare-fils, fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm



Numéro d'article: 146816

BS-ROLLEN Kit de roulettes pour moyens de manutention

Kit comprenant 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein

roulette pivotante

- kit comprenant : 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- force 100 kg
- avec bandage caoutchouc
- Non tachante
- diamètre x largeur 125 x 37 mm
- moyeu longueur x Ø 50 x 15 mm
- espacement des trous des vis 84x64/76x56 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- double blocage
- jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier
- fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm

Détails techniques

manutention dynamique roulettes

pare-fils oui

type de roulettes	roulettes pour moy. de manutention	hauteur totale	155 mm
kit	oui	longueur de moyeu	50 mm
kit comprenant	4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins	trou de moyeu	15 mm
modèle	roulette pivotante	largeur de roue	37 mm
charge	100 kg	portée	32 mm
pneumatique	caoutchouc	propriété surface de roulement	Non tachante
Ø de roue	125 mm	longueur de plaque	104 mm
matériau de jante	tôle d'acier	largeur de plaque	80 mm
roulement	roulement à rouleaux	distance trou de vis	84x64/76x56 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	9 mm
conducteur d'électricité	non	surface de jante	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	5,2 kg
frein	double blocage		