

Rollcart diable porte-fûts

force 250 kg, pour 1 fût de 200 litres,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL5010
bleu gentiane, avec bandage
caoutchouc pleinsur jante plastique,
2 roues porteuses

Numéro d'article: 202929



Rollcart Diabale porte-fûts

avec 2 roues porteuses





diable porte-fûts

- force 250 kg
- pour 1 fût de 200 litres
- protection de la charge avec protection de fût réglable
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x largeur 1 600 x 700 mm
- avec bandage caoutchouc pleinsur jante plastique
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 2 roues porteuses
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	Ø de roue	250 mm
type de diabie de manutention	diabie porte-fûts	roulement	roulement à rouleaux
charge	250 kg	Ø de la roue porteuse	200 mm
capacité	1 fût de 200 litres	protection de la charge	protection de fût réglable
matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1600 mm
rabattable	non	largeur	700 mm
patins pour escaliers	non	surface	finition peinture époxy
pneumatique	caoutchouc plein	couleur	bleu gentiane // RAL5010
Roue porteuse	2 roues porteuses	garantie	5 années
matériau de jante	plastique	Poids	19 kg

Cela s'adapte aussi ...

144744		armoire pour bouteilles de gaz, pour 10 x bouteilles de gaz de 11 kg ou 4 x bouteilles de gaz de 33 kg, hauteur x largeur x profondeur 1435 x 860 x 720 mm, avec toit, avec porte à battants, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
201077		soutirage de fûts, pour fût 2 x 200 litres, support-fût avec angle, hauteur x largeur x profondeur 350 x 1230 x 650 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
206148		pompe vide-fûts, pour diesel, fioul, huiles moteur, hydraulique et à engrenages avec une viscosité maximale de 2000 mPas, puissance de refoulement maximale 0,25 litres par levée, longueur du tube plongeur 920 mm
407817		bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion