

## diabie porte-chaises

force 75 kg, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en jaune, roues avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 272245






diabie porte-chaises

- force 75 kg
- hauteur x largeur 1320 x 380 mm
- structure en tube d'acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en jaune
- avec poignée étrier
- roues avec bandage caoutchouc plein
- Ø de roue 200 mm
- 5 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	poignée de sécurité	non
type de diabie de manutention	diabie porte-chaises	hauteur	1320 mm
charge	75 kg	largeur	380 mm
matériau	tube d'acier	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	jaune
pneumatique	caoutchouc plein	garantie	5 années
Ø de roue	200 mm	Poids	6,5 kg

## Cela s'adapte aussi ...

147344		stop-trottoirs, hauteur x largeur x profondeur 1050 x 624 x 800 mm, convient pour DIN A1, cadre en aluminium coloris argent
522783		guéridon, hauteur x largeur x profondeur 450 x 550 x 550 mm, forme carré, piètement 4 pieds en acier chromé, tube carré, panneau en verre clair
531421		chevalet de conf., hauteur 1900 mm, plateau hauteur x largeur 950 x 670 mm, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, Équipé de bac, structure en acier gris clair, 5 roulettes