

PAVOY

armoire à tiroirs

Basis Plus

hauteur x largeur x profondeur 1200 x 1023 x 600 mm, 9 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 500785



PAVOY Armoire à tiroirs Basis Plus

avec extension simple et glissières à galets

armoire à tiroirs








- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 1023 x 600 mm
- 9 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
- structure en tôle d'acier, soudé
- avec poignée barre
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie



Détails techniques

type de meuble	armoire	capacité de charge de tiroir	50 kg
type d'armoire	armoire à tiroirs	glissière tiroir	à roulement à billes
matériau	tôle d'acier	extension tiroir	85 %
matériau de finition	soudé	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	1200 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	1023 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
profondeur	600 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tiroirs	système de fermeture	serrure à cylindre
nombre de tiroirs	9 pièce	cloison de séparation médiane	non
nombre x hauteur tiroirs	2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/2x200 mm	poignée	poignée barre
hauteur frontale 75 mm	2 pièce	roulant	non
hauteur frontale 100 mm	4 pièce	garantie	10 années
hauteur frontale 150 mm	1 pièce	certification	GS // TÜV
hauteur frontale 200 mm	2 pièce	Poids	142 kg

Accessoires

404287		tôles de séparation, avec 12 compartiments, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 125 x 1023 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404288		tôles de séparation, avec 12 compartiments, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 150 x 1023 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404290		tôles de séparation, avec 12 compartiments, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 200 x 1023 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404303		revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur 1023 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404304		tapis en caoutchouc strié, largeur x profondeur 1023 x 525 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404307		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, largeur 1023 mm, face arrière magnétique
500795		auges, avec 48 compartiments, 40 cloisons, convient pour hauteur frontale 75 mm, hauteur x largeur 75 x 1023 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris

520197



boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé