

Bauer bac gerbable

hauteur x longueur x largeur 680 x 1200 x 1040 mm, capacité 0,5 m³, structure en tôle, avec laquage en RAL2000 orangé jaune

Numéro d'article: 508922

Bauer Benne universelle adaptée aux gerbeurs, grues et palonniers

bac gerbable




- hauteur x longueur x largeur 680 x 1200 x 1040 mm
- capacité 0,5 m³
- force 1000 kg
- structure en tôle
- avec laquage en RAL2000 orangé jaune
- fond plein
- quadruple gerbable
- capacité de gerbage 4
- soubassement fourreaux pour fourche
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 94 x 180 mm
- écartement fourreaux de fourche 615 mm
- poids 94 kg

Détails techniques





stabilité / raidissement / renfo	bords renforcés sur tout le pourtour	Hauteur d'étrier	60 mm
type de récipient	bac gerbable	Largeur d'étrier	160 mm
capacité	0,5 m ³	Écartement des étriers	615 mm
hauteur	680 mm	charge	1000 kg
longueur	1200 mm	gerbable	oui
largeur	1040 mm	emboîtable	oui

matériau	tôle	surface	laqué
norme européenne	non	couleur	orangé jaune // RAL2000
soubassement	plein	couvercle	en accessoires (non compris)
possibilité de passage au-dessous	oui	type de couvercle	couvercle rabattable
soubassement	fourreaux pour fourche	convient pour aliments	non
hauteur des fourreaux de fourche	94 mm	considération comme matière dang	non
largeur des fourreaux de fourche	180 mm	exécution couleur	orangé jaune // RAL2000
écartement fourreaux de fourche	615 mm	Poids	94 kg
dispositif de support	étrier		

Accessoires

508935		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour récipient universel, largeur x profondeur 1040 x 1200 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
508938		Logement pour palonnier, pour récipient universel, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
508939		Palonnier, pour récipient universel, hauteur x largeur x profondeur 1240 x 1365 x 1035 mm

Cela s'adapte aussi ...

208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
210742		barre de protection anti-collision, élément : droit, convient pour le intérieur, hauteur x longueur 86 x 800 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheviller dans la plaque de fond, 4 perçages préparés
240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium