

Kappes armoire avec plaques à fentes

RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950
x 1000 x 410 mm, verrouillable avec
serrure à cylindre, soubassement
socle, corps avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 522500

RasterPlan

KAPPES



Kappes Armoire d'outillage RasterPlan®

armoire avec plaques à fentes

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 410 mm
- structure en tôle d'acier
- double porte battante vitrée
- portes renforcées avec guidage de tringlerie sur toute la hauteur
- angle d'ouverture de la porte 200 °
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair







Détails techniques

type de meuble armoire

système de fermeture serrure à cylindre

type d'armoire	armoire modulable	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type de porte	porte à double battant	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1000 mm	verrouillable	oui
profondeur	410 mm	cloison de séparation médiante	non
équipement armoire	plaque de rangement perforée / à fentes	angle d'ouverture de porte	200 °
couleur du corps	gris clair // RAL7035	poignée	poignée tournante
surface de corps	finition peinture époxy	roulant	non
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	63 kg

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge