

## KLW Lutz établi

hauteur x largeur x profondeur 840 x 750 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 3 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 532363



## KLW Lutz Établi standard

établi

- hauteur x largeur x profondeur 840 x 750 x 700 mm
- plateau de table en multiplex, huilé
- épaisseur de panneau 40 mm
- exécution du châssis piètement 4 pieds
- équipement : 3 tiroirs
- hauteur des tiroirs 1x150 mm/2x175 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 447 x 447 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs avec glissière à galets avec roulements à billes, extension 90 %
- avec Blocage d'extension individuel
- avec poignée barre
- avec bandes d'inscription
- verrouillable avec serrure à cylindre
- structure en acier






- châssis avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane
- 5 années de garantie

## Détails techniques

|                              |                   |                          |   |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| type de meuble               | table             | extension tiroir         | 90 %  |
| type de table                | établi            | glissière tiroir         | glissière à galets avec roulements à billes |
| forme de châssis             | piètement 4 pieds | blocage d'extension      | Blocage d'extension individuel              |
| hauteur                      | 840 mm            | poignée                  | poignée barre                               |
| largeur                      | 750 mm            | champ d'inscription      | bandes d'inscription                        |
| profondeur                   | 700 mm            | matériau de plaque       | multiplex                                   |
| épaisseur de panneau         | 40 mm             | surface de plaque        | huilé                                       |
| hauteur réglable             | non               | couleur de la plaque     | hêtre                                       |
| conducteur d'électricité     | non               | matériau de châssis      | acier                                       |
| équipement établi            | 3 tiroirs         | surface de châssis       | thermolaqué                                 |
| nombre de tiroirs            | 3 pièce           | couleur du châssis       | gris clair // RAL7035                       |
| nombre x hauteur tiroirs     | 1x150 mm/2x175 mm | surface de face avant    | thermolaqué                                 |
| hauteur frontale 150 mm      | 1 pièce           | couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010                    |
| hauteur frontale 175 mm      | 2 pièce           | système de fermeture     | serrure à cylindre                          |
| largeur utile du tiroir      | 447 mm            | roulant                  | non   |
| profondeur utile du tiroir   | 447 mm            | garantie                 | 5 années                                    |
| capacité de charge de tiroir | 100 kg            | Poids                    | 71 kg                                       |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 195704 |  | étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu   |
| 218989 |  | table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair  |
| 221109 |  | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc                 |
| 221140 |  | papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, en blanc                    |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9   |
| 221242 |  | sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir  |
| 221330 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm   |
| 656975 |  | container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris   |
| 969584 |  | table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair |