



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 32920 Bijzetwagen



Opbouwsysteem: Gelaste stalen buis en profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. 4 Etages met houten plaat, rand 12 mm hoog. Draagvermogen per etage 60 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
laadvlak lengte (mm)	320
laadvlak breedte (mm)	470
Etagehoogten (mm)	285, 540, 795, 1050
Draagvermogen etage (kg)	60
Totale lengte (mm)	430
Totale breedte (mm)	513
Totale hoogte (mm)	1130
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Uitvoering	Holzböden
Gewicht (kg)	20
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976329208