

**Artikelnummer:** 129051

**Kurzbeschreibung:** Fahrwerk 6953, verstellbar,  
24000 kg Tragkraft

**Langbeschreibung:** Fahrwerk 6953, verstellbar:  
Ideal für den leichten und sicheren Transport von  
Maschinen und anderen schweren Gegenständen.  
Stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit Handgriffen  
aus Rundstahl, pulverbeschichtet, blau (RAL 5007).  
Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage.  
Mit großen, kugelgelagerten Nylon- bzw.  
Stahlrollen. Tragkraft: 24000 kg Tragplatte: L 425 x  
B 220 mm Außenmaße: L 495 x B 268 x T 110  
mm Verstellbereich: 850 - 1190 mm 4 Achsen 16  
Rollen Rollengröße:  $\varnothing$  85 x B 85 mm Gewicht:  
88 kg Lieferumfang: 2 Transportroller und 2  
Verbindungsstangen aus Rundstahl



**EAN/GTIN:** 4017976069531