

Productinformatie

19 01 130

Rondbuigtang met zijsnider (sieraad-buigtang)

- Voor het bewerken van fijne draad en zilveren juwelen
- Geschikt om te buigen en te knippen, ook in de elektronica
- Voor het buigen van draadogen
- Fijne, spits toelopende, ronde bekken, precisie geslepen
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	19 01 130
EAN	4003773034995
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	73 g
Afmetingen	130 x 52 x 12 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,2 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 1,6 mm
Bekdikte (scharnier) (T1)	8,0 mm
Puntbreedte (W4)	2,0 mm
Tip Thickness (D1)	1,0 mm
Beklengte (L3)	32,0 mm
Kopbreedte (W3)	13,5 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

