

## Productinformatie

### 46 11 A2

#### Borgveertang

Voor buitenringen op assen

DIN 5254 A

- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- DIN 5254 A; rechte punten
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard



MM Ø

Algemeen	
Artikel-nr.	46 11 A2
EAN	4003773022916
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	134 g
Afmetingen	180 x 41 x 13 mm
Norm	DIN 5254 A
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 19 – 60 mm
Punten (diameter)	Ø 1,8 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

