

## Information produit

**50 01 180**

### Tenaille de menuisier

DIN ISO 9243

- Pour sollicitations extrêmes
- Appréciée des artisans en raison de sa finition de précision
- Très résistant à l'usure et bonne répartition du poids
- Dureté des tranchants env. 60 HRC
- Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile



#### Informations générales

Réf.	50 01 180
EAN	4003773035282
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique
Poids	330 g
Dimensions	180 x 51 x 24 mm
Norme	DIN ISO 9243
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

#### Technische Attribute

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 2,0 mm
--	----------

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*

