

Productinformatie

83 10 015

Pijptang 90°

DIN 5234

- Zweedse vorm
- 90° gebogen bek
- Tegen de draairichting in geplaatste tanden
- Tand extra inductief gehard
- Dubbele T-profielgreep
- Tegen verlies gewaarborgde stelmoer
- Rood poedergelakt, bekken glad geslepen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	83 10 015
EAN	4003773014195
Tang	rood poedergecoat
gewicht	1.415 g
Afmetingen	420 x 67 x 24 mm
Norm	DIN 5234
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Spanwijdte	60 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 2 3/8 inch
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 60 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	60 mm
Binnendiameter inch	Ø 1 1/2 inch

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

