

## Termékinformációk

# 97 68 145 A

## Krimpelő fogó érvéghüvelyekhez

IEC 60900 DIN EN 60900

- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez a 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup> tartományban
- Sajtolás jelölt trapéz profilokban, hüvely és vezető biztonságos összekötéséhez
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



Általános	
Cikkszám	97 68 145 A
EAN	4003773071754
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	175 g
Méreték	145 x 55 x 25 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők	
Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,25 — 2,5 mm <sup>2</sup>
Fészkek száma	4
AWG	24 — 14

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk