

## ZARGES overgang Z600

bordes hoogte 2,15 m, bordes  
breedte x diepte 800 x 600 mm, 2 x  
10 treden met profiel (incl. bordes),  
breedte trede 800 mm, 45° helling,  
van aluminium, leuning eenzijdig

Artikelnummer: 139334



## ZARGES Overgang Z600

overgang

- bordes hoogte 2,15 m, bordes breedte x diepte 800 x 600 mm
- trap beide zijden
- 2 x 10 treden met profiel (incl. bordes)
- breedte trede 800 mm
- 45° helling
- uitlading 4,565 m
- van aluminium
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- veilig in gebruik door balustrade en leuning aan 1 zijde
- leuning eenzijdig
- bevestiging met bodemconsoles
- gewicht 110,88 kg
- conform DIN EN ISO 14122



## Technische details

stijgtechniek	overgang	uitlading	4,565 m
materiaal	aluminium	belastbaar tot	300 kg
kanteling	45 °	treden belastbaar tot	150 kg
gebruik	beide zijden	in-/uitklapbaar	nee
hoogte sokkel	2,15 m	verrijdbaar	nee
breedte sokkel	800 mm	veiligheidsuitrusting ladder	balustrade en leuning aan 1 zijde
diepte sokkel	600 mm	veiligheidsbeugel	nee
lichte hoogte	2,03 m	leuning	eenzijdig
treden aantal	2 x 10	bevestigingstype	bodemconsole
type trede/sport	treden met profiel	norm	DIN EN ISO 14122
breedte treden	800 mm	gewicht	110,88 kg

## Gerelateerde Producten

139351



leuning voor overgang, 45° helling, Voor 10 treden