

BS-ROLLEN

dubbel ESD-zwenkwiel

draagvermogen 60 kg, met rubberbanden, diameter x breedte 50 x 18 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm

Artikelnummer: 139518



BS ROLLEN



BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel

dubbel ESD-zwenkwiel





- draagvermogen 60 kg
- met rubberbanden
- Antistatisch
- diameter x breedte 50 x 18 mm
- schroefgatafstand 46x46/38x38 mm, schroefgat-Ø 6,2 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromiseerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
roltype	apparaatwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	apparaatwiel	totale hoogte	75 mm

wiel uitvoering	Tweelingwiel	wielbreedte	18 mm
draagvermogen	60 kg	uitlading	36 mm
banden	rubber	loopvlak eigenschap	Antistatisch
wiel-ø	50 mm	lengte plaat	60 mm
elektrisch geleidend	ja	breedte plaat	60 mm
materiaal velg	kunststof	afstand schroefgat	46x46/38x38 mm
wiellager	kogellager	schroefgat-ø	6,2 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeed
materiaal behuizing	staal	gewicht	0,31 kg

Dit past ook bij ...

221283		werkhandschoenen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken