

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 70 kg, Met TPE-banden in grijs, diameter 100 mm, naaf met glijlager, centrale rem, rem met vastzetter handmatig, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 159271



BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 70 kg
- Met TPE-banden in grijs
- Geluiddempend
- diameter 100 mm
- schroefgatafstand 47x47/37x37 mm
- naaf met glijlager
- centrale rem, rem met vastzetter handmatig
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
roltype	apparatenwiel	rem	centrale rem
set	nee	teruglooprem	handmatig
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	70 kg	totale hoogte	124 mm

banden	TPE	loopvlak eigenschap	Geluiddempend
wiel-ø	100 mm	lengte plaat	60 mm
materiaal velg	kunststof	breedte plaat	60 mm
wiellager	glijlager	afstand schroefgat	47x47/37x37 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeerd
elektrisch geleidend	nee	kleur banden	grijs
materiaal behuizing	staal		