

## META

### palletstelling - grondveld

#### MULTIPAL

hoogte x breedte x diepte 3300 x 2395 x 1100 mm, vaklast 2800 kg, 4 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 220673



Das Lagersystem



## META Palletstelling MULTIPAL

### Basisstelling

palletstelling - grondveld



- hoogte x breedte x diepte 3300 x 2395 x 1100 mm
- veldlast 7100 kg
- vaklast 2800 kg
- vakbreedte 2225 mm
- per 50 mm verstelbaar
- 4 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag in de lengte
- hoge stabiliteit door gesloten kokerprofielen
- constructie van staal

- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- 5 jaar garantie
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/2

## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	legborden / schappen aantal	2 stuks
meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	traversen
stellingtype	palletstelling	legborden / niveaus stabiliteit	gesloten kokerprofielen
stellingveld	grondveld	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
materiaal	staal	vakbreedte	2225 mm
hoogte	3300 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	2395 mm	oppervlak traversen	kunststof coating
diepte	1100 mm	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
vaklast	2800 kg	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
veldlast	7100 kg	garantie	5 jaar
parkeerplaats	4 stuks	certificering RAL-RG	RAL-RG 614/2
opslagniveaus	2 stuks	gewicht	116,46 kg
opslag	in de lengte		

## Gerelateerde Producten

200783		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 535 x 2180 x 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven