

Bauer

traverse voor langmateriaal LGT

draagvermogen 2500 kg, hoogte x
lengte x breedte 280 x 1390 x 3000
mm, van staal gelakt in RAL7005
muisgrijs



Artikelnummer: 222531

Bauer Traverse voor langmateriaal LGT

traverse voor langmateriaal

- draagvermogen 2500 kg
- hoogte x lengte x breedte 280 x 1390 x 3000 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 160 mm
- afstand vorklossen 630 mm
- Met afglijdbeveiliging
- Niet kraanbaar
- van staal gelakt in RAL7005 muisgrijs

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	vouwbaar	nee
hijswerktuigtype	lastopname	hoogte vorklossen	60 mm
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	breedte vorklossen	160 mm
stapelaar- aanbouwapparaat	traverse voor langmateriaal	afstand vorkkoker	630 mm
draagvermogen (max.)	2500 kg	materiaal	staal
hoogte	280 mm	oppervlak	gelakt
lengte	1390 mm	kleur	muisgrijs // RAL7005
breedte	3000 mm	kleur uitvoering	muisgrijs // RAL7005
nuttige lengte	1200 mm	veiligheidsuitrusting hijswerktu	afglijdbeveiliging

kraanbaar Niet kraanbaar

gewicht 243 kg