

benne basculante

hauteur x longueur x largeur 955 x 1650 x 1120 mm, capacité 0,75 m³, force 750 kg, en bleu, soubassement roulettes et fourreaux de fourche

Numéro d'article: 236169



benne basculante

- hauteur x longueur x largeur 955 x 1650 x 1120 mm
- hauteur d'arête de renversement 880 mm
- capacité 0,75 m³
- force 750 kg
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- avec vérins pneumatiques spéciaux comme sécurité antibasculement
- avec crochet pour chaîne de sécurité et câble de déverrouillage
- parois plein
- en polyéthylène, étanche aux liquides
- en bleu
- soubassement roulettes et fourreaux de fourche
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- poids 148 kg

Détails techniques

type de récipient	benne basculante	soubassement	plein
capacité	0,75 m³	fonction de basculement	manuel
hauteur	955 mm	sécurité antibasculement	vérins pneumatiques spéciaux
longueur	1650 mm	soubassement	roulettes et fourreaux de fourche
largeur	1120 mm	possibilité de passage au-dessous	oui
charge	750 kg	équipement bac	crochet pour chaîne de sécurité et câble de déverrouillage
Hauteur de l'arête de renversement	880 mm	couleur	bleu
matériau	polyéthylène	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
propriété matériau	étanche aux liquides	Poids	148 kg
structure de cloison	plein		