

RAPIDLIFT transpalette Royal XF



force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 50 x 180 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 75 x 52 mm



Numéro d'article: 400123

RAPIDLIFT Transpalette extra plat Royal XF

transpalette


- force 2000 kg
- fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm
- largeur de portée 540 mm
- bouts de fourche avec patins spéciaux
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 50 x 180 mm
- galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 75 x 52 mm
- hauteur de levage 170 mm / hauteur abaissée 55 mm
- fourches en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- cadre en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
- structure acierrigide
- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente
- timon en noir
- braquage 210 °
- pistons en acier, chromé dur et poncé
- longueur 1505 mm

- poids 65 kg







Détails techniques





appareil de levage	chariot de levage	largeur des roulettes pivotantes	50 mm
type de chariot de levage	transpalette	longueur	1505 mm
charge	2000 kg	braquage	210 °
longueur de fourche	1150 mm	équipement fourche	patins spéciaux
largeur dents de fourche	160 mm	course rapide	non
largeur de portée	540 mm	timon	fonctions levée-neutre-descente
commande de levage	manuel/hydraulique	matériau	acier
commande du mécanisme de roulement	manuel	surface de cadre	finition peinture époxy
hauteur de levage (min.)	55 mm	couleur de cadre	noir
hauteur de levage (max.)	170 mm	surface de fourches	finition peinture époxy
matériau de roulettes pivotantes	polyuréthane	couleur des fourches	orangé sang // RAL2002
matériau galets de fourche	polyuréthane	couleur du timon	noir
galets de fourche	tandem	matériau des pistons	acier
Diamètre de galets de fourche	52 mm	surface des pistons	chromé dur et poncé
Largeur de galet de fourche	75 mm	Poids	65 kg
diamètre des roulettes pivotante	180 mm		

Accessoires

149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique

221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
407817		bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
626475		caisse-palette grillagée, hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 800 mm, force 1500 kg, avec laquage en RAL7030 gris pierre, parois ajourés avec 2 clapets, fond plein