

## hofs breedvakstelling

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1520 x 835 mm, vaklast 350 kg, 3 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 510545



## hofs Breedvakstelling

### Aanbouwstelling

breedvakstelling

- aanbouwveld
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1520 x 835 mm
- veldlast 1200 kg
- vaklast 350 kg

hofs  
REGALSYSTEME








- vak breedte x diepte 1500 x 800 mm
- 3 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

## Technische details




|                                   |                  |                                  |  |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--|
| meubeltype                        | stelling         | in hoogte verstelbaar legbord    | 25 mm  |
| stellingtype                      | breedvakstelling | gebruik                          | tweezijdig   |
| stellingsysteem                   | kliksysteem      | oppervlak legbord                | verzinkt   |
| stellingveld                      | aanbouwveld      | oppervlak standaard              | verzinkt   |
| geschikt voor (product/materiaal) | grote goederen   | stelling uitrusting              | legborden  |
| materiaal                         | staal            | staander uitrusting              | voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde                  |
| hoogte                            | 2000 mm          | opstelhoek uitrichting           | recht  |
| breedte                           | 1520 mm          | stabiliteit/versteviging/schoren | hoge stabiliteit door geprofileerde diepteverbindingsschroeven |
| diepte                            | 835 mm           | kleur uitvoering                 | verzinkt   |
| vaklast                           | 350 kg           | certificering                    | GS // RAL-keurmerk   |
| vakbreedte                        | 1500 mm          | inhoud levering                  | aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod      |
| veldlast                          | 1200 kg          | levering                         | gedemonteerd   |
| vakdiepte                         | 800 mm           | garantie                         | 5 jaar   |
| legborden / schappen aantal       | 3 stuks          | gewicht                          | 73,08 kg   |
| legbord-/niveautype               | Stalen bodem     |                                  |  |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 150123 |  | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 510547 |  | breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 2270 x 835 mm, vaklast 350 kg, 3 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 510549 |  | breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 2520 x 835 mm, vaklast 350 kg, 3 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 510612 |  | legbord voor breedvakstelling, breedte x diepte 1500 x 800 mm, voor een vaklast van 350 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 992779 |  | breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 2020 x 835 mm, vaklast 350 kg, 3 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |

### Dit past ook bij ...

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 213052 |   | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm  |
| 217213 |   | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken   |
| 231461 |   | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit  |