

KERN tafelweegschaal

niet ijkbaar, platform van RVS,
breedte x diepte 252 x 228 mm,
weegbereik van 0 tot 30 kg,
afleesbaarheid in 1 g stappen

Artikelnummer: 531563



KERN



KERN Compacte tafelweegschaal

voor niet-ijkplichtige wegingen

KERN tafelweegschaal

- niet ijkbaar
- platform van RVS, breedte x diepte 252 x 228 mm
- weegbereik van 0 tot 30 kg
- afleesbaarheid in 1 g stappen
- hoogte x breedte x diepte 106 x 270 x 345 mm
- Met de functies afstellen (CAL), receptuur, aantal stuks, pre-tarra, procentbepaling, wissel van weegeenheid, GLP/ISO protocollering
- uitgerust met LC-display met tweede display op de achterzijde
- beschermingsklasse IP00: geen bescherming tegen stof/water
- spanningsverzorging via netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk
- Om op de tafel te zetten

Technische details

type weegschaal	tafelweegschaal	hoogte	106 mm
ijkbaar	nee	breedte	270 mm
materiaal platform	RVS	diepte	345 mm
platformbreedte	252 mm	telfunctie	ja
platformdiepte	228 mm	tarreren	nee
weegbereik	0-30 kg	opstelling	Tafel
afleesbaarheid	1 g	WEEE-registratienummer	DE80821200
weegschaalfuncties	afstellen (CAL), receptuur, aantal stuks, pre-tarra, procentbepaling, wissel van weegeenheid, GLP/ISO protocollering	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
ip beschermingsklasse	00: geen bescherming tegen stof/water	merk volgens EAR-registers	KERN
spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk	gewicht	3,5 kg
weegschaal uitrusting	LC-display met tweede display op de achterzijde		

Dit past ook bij ...

208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
407892		universele kast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
528957		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 315 mm, plank(en) van kunststof in grijs