

C+P

venster-schuifdeurkast

ERGO

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1600 x 500 mm, 8 niveaus met Stalen bodem, met scheidingswand, afsluitbaar met drukcilinderslot, onderbouw sokkel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 532126

ERGO



C+P Gereedschaps- en materiaalkast ERGO

met schuifdeuren met zichtvenster

venster-schuifdeurkast



- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1600 x 500 mm
- gelaste staalconstructie
- plaatstaalconstructie, gelast
- schuifdeur met venster
- zichtvenster van 3 mm dik acrylglas
- geruisloze loop dankzij kunststof rails en kogelgelagerde speciale rollen
- 8 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- met scheidingswand
- met beugelgreep
- afsluitbaar met drukcilinderslot
- onderbouw sokkel

- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie




Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	drukcilinderslot
type kast	werkplaatskast	onderbouw	sokkel
type deur	schuifdeur met venster	materiaal	plaatstaal
hoogte	1950 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte	1600 mm	materiaal zichtvenster	zichtvenster van 3 mm dik acrylglas
diepte	500 mm	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
kast uitrusting	legborden	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	8 stuks	scheidingswand	ja
legbord-/niveautype	Stalen bodem	greep	beugelgreep
draagvermogen legbord	70 kg	afsluitbaar	ja
elektrisch geleidend	nee	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	certificering	GS // TÜV
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	garantie	5 jaar
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	117,08 kg
oppervlak front	gemoffeld		

Gerelateerde Producten

230287		PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), voedingsvoorzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
532129		Stalen bodem voor venster-schuifdeurkast, breedte x diepte 1600 x 500 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		drukbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden