

Switch Commutateur KVM USB VGA double 200m 2 x cable cat 5 - Extendeur de console

StarTech ID: SV565DUTPU



L'extendeur de console KVM USB double VGA sur UTP Cat5 SV565DUTPU vous permet d'utiliser un commutateur KVM ou un PC double VGA jusqu'à 200 m de distance, comme s'il était installé localement, avec une résolution haute définition de 1920 x 1200. Des câbles de branchement de PC sont inclus avec ce produit, offrant ainsi une solution prête à l'emploi.

L'extendeur KVM double VGA sur Cat5 prend en charge les boutons poussoirs et les raccourcis clavier d'utilisation facile, qui vous permettent de commuter entre les systèmes connectés localement et à distance, alors que les branchements de console aux deux extrémités de votre configuration offrent un accès facile à tous les systèmes connectés aux deux endroits. Les raccourcis clavier permettent également de régler la vidéo pour optimiser la qualité de l'image sur diverses distances. L'extension sur deux câbles standard Cat5 (ou plus) vous permet d'utiliser le câblage existant afin d'assurer l'accès à distance à votre serveur ou à votre commutateur KVM.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Idéal pour le contrôle d'un PC dans un endroit où le bruit d'un ventilateur ou d'un disque dur est inacceptable, comme dans un studio de télévision
- Contrôlez/surveillez un serveur à distance depuis un environnement extrême où le PC ne fonctionnerait pas correctement en raison de la chaleur/poussière/etc. (usine, entrepôt, exploitation minière, etc.)
- Peut servir de client maigre à des grands consommateurs qui commandent des serveurs puissants montés en rack comme machines de bureau
- Utilisez un ou plusieurs serveurs d'une salle de serveurs à partir d'un endroit distant au sein du même bâtiment ou sur le même campus

Features

- Extendeur KVM double VGA avec une résolution de 1920 x 1200
- Peut être utilisé avec un seul ordinateur ou connecté à un commutateur KVM existant.
- Extension jusqu'à 200 m par le biais de 2 câbles réseau UTP standard
- Connexions de console KVM disponibles aux extrémités locales et distantes
- Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).
- Raccourcis clavier intuitifs pour un réglage vidéo minutieux

Technical Specifications

Warranty	3 Years
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	Oui
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
Interface(s) console	2 - USB A (4 pin) Femelle
Interface(s) console	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Connecteurs hôte	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Autre(s) interface(s)	2 - RJ-45 Femelle
Distance de transfert max.	200 m (656 ft)
Contrôle IP KVM	Non
Résolutions analogiques max.	1920x1200
Résolutions prises en charge	1920x1200 @ 650 ft (200m)
Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	155 mm [6.1 in]
Largeur du produit	80 mm [3.1 in]
Hauteur du produit	40 mm [1.6 in]
Poids du produit	535 g [18.9 oz]
Adaptateur d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée	110 ~ 240 AC
Courant d'entrée	0.2A
Tension de sortie	9 DC
Courant de sortie	0.6A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %
Remarque	Les poids/mesures de produit et types de connecteur se réfèrent à une seule unité (hôte ou distante)

Poids brut	2.3 kg [5 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Unité locale
Inclus dans le paquet	1 - Unité à distance
Inclus dans le paquet	2 - Câbles KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m
Inclus dans le paquet	2 - Paquets de pieds en caoutchouc
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

