

Mobile Harnstoff- und Diesel-Tankanlagen aus Polyethylen (PE)

- zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
- keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen



Mobile Tankanlage mit 250 Liter Volumen für Harnstofflösung AUS 32

Mithilfe der mobilen Tankanlagen für wässrige Harnstofflösungen AUS 32 können moderne Dieselmotoren zur Abgasreinigung versorgt werden. Die Harnstofflösung ist kein Gefahrgut, daher ist für den Transport keine UN-Zulassung erforderlich.

- komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
- integrierte Ablageplätze für 4-Meter-Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole und Pumpenkabel
- Elektro-Pumpe mit hoher Förderleistung
- Kugelventil als Entnahmeabsperrung
- Alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient.



- Robuster, abschließbarer Schutzdeckel
- serienmäßig mit praktischer LED-Akkulampe
- Transparentes Dokumentenfach im Schutzdeckel (nur 450 Liter Version)
- Fach zum Verstauen der Zapfpistole
- Griffmulden ermöglichen ein Manövrieren per Hand
- Mobilität auch durch integrierte Gabeltaschen

Die mobilen Diesel-Tankanlagen PolyMove erfüllen die Bedingungen für die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße gemäß Europäischem Vertrag (ADR), weitere Gebinde bis zu einer Gesamtmenge von 1.000 Litern können ohne ADR-Führerschein und besondere Fahrzeug-Kennzeichnung mitgeführt werden.

Die mobile Diesel-Tankanlage PolyMove mit 450 Liter Volumen hat Falltests aus 1,2 m Höhe bei -20°C mehrfach erfolgreich bestanden.



Mobile Tankanlage mit 450 Liter Volumen für Harnstofflösung AUS 32



Die mobile Diesel-Tankanlage PolyMove mit 250 Liter Volumen passt auch mit geöffnetem Deckel in einen Kleintransporter. Die Schlauchlänge reicht, um komfortabel aus der Seiten- oder der Hecktür tanken zu können.

Typ	Mobile Tankanlagen für Harnstofflösung AUS 32			
	mit Pumpe, Zapfventil und Schlauch		mit Pumpe, Zapfventil, Schlauch und Durchflusszähler	
Volumen [l]	250	450	250	450
Fördermenge max [l/min]	15		33	
Bestellnummer Nennspannung [V] 12	243-124-J9	243-121-J9	243-127-J9	243-131-J9
Bestellnummer Nennspannung [V] 24	243-125-J9	243-122-J9	243-128-J9	243-132-J9
Bestellnummer Nennspannung [V] 230	-	243-123-J9	-	243-133-J9

Typ	Mobile Diesel-Tankanlagen PolyMove			
	mit Pumpe, Zapfventil und Schlauch		mit Pumpe, Zapfventil, Schlauch und Durchflusszähler	
Volumen [l]	250	450	250	450
UN-Zulassung	nach ADR 1.1.3.1C	D/BAM 12943/31H2	nach ADR 1.1.3.1C	D/BAM 12943/31H2
Bestellnummer Nennspannung [V] 12	214-357-J9	194-025-J9	222-102-J9	222-105-J9
Fördermenge max [l/min]	35	35	35	35
Bestellnummer Nennspannung [V] 24	214-358-J9	194-026-J9	222-103-J9	222-106-J9
Fördermenge max [l/min]	70	70	70	70
Bestellnummer Nennspannung [V] 230	214-402-J9	194-027-J9	222-104-J9	222-107-J9
Fördermenge max [l/min]	56	56	56	56

ZUBEHÖR GLEICH MITBESTELLEN

	Bestellnummer
Digitaler Durchflussmesser zum Nachrüsten	221-731-J9
LED-Akkulampe	195-350-J9
Auffangwanne für Tankstelle PM 250	162-286-J9
Auffangwanne für PM 450	195-351-J9
2-kg-ABC-Druckpulverlöscher	195-498-J9
Bindemittel-Mobil-Set	116-660-J9
Anti-Rutsch-Matte als Transportsicherung	216-909-J9
Spanngurt mit Ratsche für Typ PM 250	216-907-J9
4 Sicherungsgurte für Typ PM 450	195-352-J9



Anti-Rutsch-Matte als Transportsicherung, Bestell-Nr. 216-909-J9



Passgenaue Auffangwanne für Typ PM 450 zur stationären Lagerung, Bestell-Nr. 195-351-J9