


## DENSORB® ECONOMY

- extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offener Feinesterstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
- für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen
- nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
- universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
- ideal zum Aufnehmen von Tropfverlusten an Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen

- bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
- die dunkelgraue Farbe verbirgt Verschmutzungen, damit das Bindevlies länger im Einsatz bleiben kann, ohne unansehnlich zu wirken
- durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faser Oberfläche und eingetragener Flüssigkeit
- ausgezeichnetes Aufnahmevermögen und hohe Reißfestigkeit



Saugstarkes Bindevlies

### 2 Materialstärken:

- Heavy:** doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light:** einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen



## Matten Universal Economy

- Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für den wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert.

Extrem saugstarke Universal-Bindevliesmatten nehmen auslaufende Flüssigkeiten besonders schnell und sicher auf, universell einsetzbar, in verschiedenen Größen



Matten	Light	Light	Light	Light	Light	Heavy	Heavy	Heavy
Länge Außen [mm]	240	400	500	500	1500	500	500	800
Breite Außen [mm]	200	370	400	400	800	400	400	500
Perforation	nein	nein	ja	ja	nein	ja	ja	nein
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	200 Stück	100 Stück	200 Stück	10 Stück	50 Stück	100 Stück	50 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	38	118	80	160	48	62	124	124
Bestellnummer	175-581-J9	177-885-J9	207-920-J9	175-014-J9	180-856-J9	207-921-J9	175-015-J9	191-669-J9

## Fassauflagen Universal Economy

- spart Reinigungskosten und erhöht die Sicherheit
- unverzichtbar beim Einsatz von Fasspumpen und Trichtern
- geeignet für 200-Liter-Fässer
- Fassdeckel und Fußböden bleiben sauber
- Materialstärke: Heavy
- Durchmesser: 560 mm
- Aufnahmekapazität: 36 l/VE



Bestell-Nr. 173-865-J9

VE = 25 Stück

Universal-Fassauflagen zum Aufsaugen von Tropfverlusten beim Umfüllen von Ölen, Lösungsmitteln oder schwachen Chemikalien

## Rollen Universal Economy

- Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert.
- Rollen eignen sich hervorragend zum Aufsaugen von Leckagen und Sprühnebel.
- Drei verschiedene Breiten stehen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit.

### TOP-PREIS

Extrem saugstarke Universal-Bindevliesrollen für die schnelle Anwendung, ideal als Unterlage bei Wartungs- und Reparaturarbeiten, universell einsetzbar, Breite 38, 76 oder 150 cm



Abrollgeräte für Rollenware

siehe Seite 476



Rollen	Light, schmal	Light, schmal	Light, breit	Light, schmal	Light, breit	Light, extra breit	Heavy, schmal	Heavy, schmal	Heavy, breit	Heavy, breit
Länge Außen [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Breite Außen [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Bestellnummer	259-105-J9	173-862-J9	173-867-J9	173-858-J9	173-871-J9	178-453-J9	259-107-J9	173-857-J9	173-866-J9	259-104-J9