

BAUSTOFF-CONTAINER TYP BC



Typ BC mit Steinklammer-Entriegelung (Zubehör)



Die ideale Ergänzung!
Befülltrichter (siehe Seite 41)



Typ BC mit Steinklammer-Entriegelung (Zubehör)

Die bessere Logistik für eine wirtschaftliche Baustellenversorgung

- stabile Konstruktion für robusten Einsatz
- Bodenentleerung
- verstärkte Bodenklappe mit 2 Verriegelungen
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Spezial-Randprofil für allseitige Steinklammer-Aufnahme

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Entriegelung der Bodenklappe mittels Steinklammer

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)

Typ	A	B	C
BC 500-1000	630	160	65

Typ	Inhalt ca. (m³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
BC 500	0,50	1035 x 1304 x 700	1000	187
BC 1000	1,00	1035 x 1304 x 1160	2000	235

KLAPPBODENBEHÄLTER TYP 2 K/3 K



Typ 2 K mit Beschriftung (Zubehör)



Typ 3 K mit Deckel und Beschriftung (Zubehör)

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)

Typ	A	B	C
2 K/ 3 K	600	160	60

Wirtschaftliche Wertstoff-/Abfallsammlung

- Grundrahmen mit Einfahrbügeln
- Wannblech mit umlaufendem Randprofil
- Kammern sind einzeln über Bodenklappen zu entleeren
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappen

Ausführungen

Typ 2 K

- Behälter mit 2 Kammern

Typ 3 K

- Behälter mit 3 Kammern

Zubehör

- Transportwagen verzinkt, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel, 1-seitig zu öffnen, mit Gasdruckfedern und Handgriff
- Beschriftung/Aufkleber

Typ	Inhalt ca. (m³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit Behälter/Kammer (kg)	Gewicht lack. (kg)
2 K	2 x 0,9	985 x 1870 x 1275	1500 / 750	208
3 K	3 x 0,6	985 x 1870 x 1275	1500 / 500	234
Transportwagen		1025 x 1440 x 284		37

Oberflächen:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	feuerverzinkt
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------