

BS-ROLLEN

Lenkrolle

Traglast 60 kg, Mit Gummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 50 x 18 mm, Nabe mit Kugellager, Totalfeststeller, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 139524

BS-ROLLEN Apparaterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle

- Traglast 60 kg
- Mit Gummi-Bereifung
- Antistatisch
- Durchmesser x Breite 50 x 18 mm
- Nabe mit Kugellager
- Totalfeststeller
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Rückenloch	10,2 mm
Rollentyp	Apparaterolle	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Rad Ausführung	Zwillingsrad	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	60 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Gummi	Gesamthöhe	73 mm

Rad-Ø	50 mm	Radbreite	18 mm
elektrisch leitend	ja	Ausladung	36 mm
Material Felge	Kunststoff	Lauffläche Eigenschaft	Antistatisch
Radlager	Kugellager	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
Befestigungselement	Rückenloch		