

Bauer Klappbodenbehälter

Höhe x Länge x Breite 1160 x 1000 x 1200 mm, Inhalt 1 m³, Mit Kranösen, Gabeltaschen, Stahlkonstruktion, mit Lackierung in RAL6011 Resedagrün

Artikelnummer: 142102



Bauer Klappbodenbehälter

Klappbodenbehälter

- Höhe x Länge x Breite 1160 x 1000 x 1200 mm
- Inhalt 1 m³
- Traglast 1500 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 75 x 185 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Mit Kranösen, Gabeltaschen
- Wände geschlossen
- Boden klappbar
- Klappboden per Seilzug zu entriegeln, schließt beim Absetzen selbsttätig
- 3-fach stapelbar
- Behälter mit Kranösen
- mit Sicherung gegen Abrutschen
- Unterbau 4 FüÙe
- Stahlkonstruktion
- mit Lackierung in RAL6011 Resedagrün
- Gewicht 158 kg

Behältertyp	Klappbodenbehälter	Einfahrbreite	615 mm
Inhalt	1 m³	Kranösen Anzahl	4 Stück
Höhe	1160 mm	Durchmesser Kranösen	40 mm
Länge	1000 mm	Traglast	1500 kg
Breite	1200 mm	Tragevorrichtung	Kranösen, Gabeltaschen
Material	Stahl	Behälter Ausstattung	Kranösen
Wandkonstruktion	geschlossen	Sicherheitsausstattung Behälter	Abrutschsicherung
Bodenkonstruktion	klappbar	stapelbar	ja
Boden Funktion	Klappboden per Seilzug zu entriegeln, schließt beim Absetzen selbsttätig	nestbar	nein
unterfahrbar	ja	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Unterbau	4 Füße	Oberfläche	lackiert
Unterfahrhöhe	100 mm	Farbe	resedagrün // RAL6011
Einfahrtaschenhöhe	75 mm	Gewicht	158 kg
Einfahrtaschenbreite	185 mm		

Zubehör

139869		2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Klappboden-/Kippbehälter, Bereifung Polyamid, Traglast 1350 kg, Rad Ø 180 mm
139872		Zentrierwand, für Klappbodenbehälter 1 - 2 m³, aus Stahl