

## Krause

### Fahrbare Stufen- Plattformleiter

#### STABILO® Professional Vario kompakt

Aufstieg einseitig, 10  
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),  
Standhöhe 2,35 m, Podest Breite x  
Tiefe 650 x 600 mm, Handlauf  
beidseitig, Aus Aluminium

Artikelnummer: 225343



### Krause Rollbare Plattformleiter STABILO® Professional Vario kompakt

#### sicher arbeiten in großen Höhen

Fahrbare Stufen-Plattformleiter

- Aufstieg einseitig
- 10 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 2,35 m, Podest Breite x Tiefe 650 x 600 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knieleiste
- Handlauf beidseitig
- 2 Rollen am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium
- Aufgestellt Höhe x Breite x Tiefe 3400 x 1440 x 1840 mm
- Gewicht 90 kg
- gemäß EN 131-7
- Qualitätssicherung TÜV geprüft

## Technische Details

Steigtechnik	Plattformleiter	Tiefe	1840 mm
Leitertyp	Fahrbare Stufen-Plattformleiter	klappbar	ja
Material	Aluminium	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Nutzung	einseitig	fahrbar	ja
Höhe Podest	2,35 m	Handlauf	beidseitig
Standhöhe	2,35 m	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Breite Podest	650 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	3-seitiges Podestgeländer mit Knieleiste
Tiefe Podest	600 mm	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe	4,35 m	Unterbau	2 Rollen
Stufen Anzahl	10	Norm	EN 131-7
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe Stufen	80 mm	Anlieferung	vormontiert
Höhe	3400 mm	Gewicht	90 kg
Breite	1440 mm		