


## **bott** **Systemschrank** verso

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 350 mm, 20 Kästen, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 4 Ebenen mit Stahlboden und 20 Kästen, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

**Artikelnummer: 232525**



### Systemschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 350 mm
- 20 Kästen
- Bestückung 20 x Gr. 3
- Traglast je Ebene 75 kg
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 4 Ebenen mit Stahlboden und 20 Kästen
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016




Anthrazitgrau

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung





## Technische Details

|                         |                  |                       |                          |
|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| Möbeltyp                | Schrank          | Kasten-Anzahl x Größe | 20 x Gr. 3               |
| Schranktyp              | Systemschrank    | Farbe Korpus          | lichtgrau // RAL7035     |
| Türtyp                  | Doppel-Flügeltür | Farbe Front           | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Höhe                    | 1000 mm          | Oberfläche Korpus     | pulverbeschichtet        |
| Breite                  | 800 mm           | Oberfläche Front      | pulverbeschichtet        |
| Tiefe                   | 350 mm           | Material              | Stahl                    |
| Schrank Ausstattung     | Böden, Kästen    | Material Verarbeitung | verschweißt              |
| Böden- / Ebenentyp      | Stahlboden       | Oberfläche Boden      | verzinkt                 |
| Böden / Ebenen Anzahl   | 4 Stück          | Mitteltrennwand       | nein                     |
| Traglast Fachboden      | 75 kg            | Gewicht               | 44,069 kg                |
| Sichtlagerkästen Anzahl | 20 Stück         |                       |                          |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 233013 |  | Fachteiler, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
|--------|---|--|

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün   |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall   |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung   |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |