


Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnr. 2046840



Elektro-installatiebuis zonder schroefdraad volgens EN 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld)



St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	2046840
Type	S16W G
Dimensie	ø16, 3000mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	30,00 m
Gewicht	37,00 kg/100 m


Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, zonder schroefdraad



Artikelnr. 2046840

Technische gegevens



Lengte	3.000,00 mm
Afmeting D	16,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Afmeting M	M16
Afmeting t	1,00 mm
Opbouw	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Buitendiameter	16,00 mm
Betoninstallatie	<input checked="" type="checkbox"/>
Drukbestendigheidsklasse	zwaar (klasse 4)
Hollewandinstallatie	<input checked="" type="checkbox"/>
Installatie op hout	<input checked="" type="checkbox"/>
Installatie in de grond	<input type="checkbox"/>
Montage in de open lucht	<input type="checkbox"/>
Montage machines en installaties	<input type="checkbox"/>
Met mof	<input type="checkbox"/>
Oppervlak gepolijst	<input type="checkbox"/>
Oppervlak geborsteld	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-45,00 - 400,00 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	<input checked="" type="checkbox"/>
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	<input checked="" type="checkbox"/>
Inbouw	<input checked="" type="checkbox"/>

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen

Classificatiecode 44571

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen