

Afwerkingsset voor 2x enkelvoudige coxaansluiting voor tv en FM, voor inbouw in installatiekanalen of spatwaterdicht schakelmateriaal

101-69501

4 jaar
garantie

Afwerkingsset voor een mechanisme met 2x enkelvoudige coxaansluiting voor tv en FM. Naast de ingangen staat de opdruk 'tv' en 'FM'. Deze centraalplaat is ook geschikt voor inbouw in installatiekanalen of in spatwaterdicht schakelmateriaal.

Technische gegevens

Afwerkingsset voor 2x enkelvoudige coxaansluiting voor tv en FM, voor inbouw in installatiekanalen of spatwaterdicht schakelmateriaal

Aansluiting tv < 1dB (5-75MHz en 125-860MHz), aansluiting FM < 3dB (88-108MHz). Volgens DIN45325 en IEC 60169-2, geschikt voor stekkers Ø9,5mm. De contacten worden met een onverliesbare metalen kap afgeschermd. Deze inbouwcontactdoos met 2x enkelvoudige coxaansluiting voor tv (male) en FM (female) kan rechtstreeks in een inbouwraam 45x45mm, een installatiekanaal met een dekselhoogte 45mm of in een lege Mini-Patch verdeler met een 45x45mm opening geklikt worden. De coaxkabel wordt aan de achterzijde van het mechanisme aangesloten. Twee pijltjes en de ontmantelingslengte zijn op de achterzijde van de sokkel aangebracht als hulp bij de montage. De pijl naar beneden geeft aan waar de coaxkabel ingevoerd moet worden. De coaxkabel wordt vastgeschroefd met een schroef met gemengde schroefkop (kruis-sleuf 1mm). De trekantlasting wordt vastgeschroefd met een onverliesbare schroef met gemengde schroefkop (kruis – sleuf 1mm). De sokkel is onderaan en bovenaan voorzien van twee snaphaken voor het vastgrijpen van de centraalplaat. Bovendien is de sokkel op de 4 hoeken voorzien van nokken die ervoor zorgen dat de centraalplaat perfect gepositioneerd wordt t.o.v. de sokkel. De centraalplaat wordt op een tv/FM-contactdoos met dubbele coxaansluiting geklikt en is voorzien van een gravure tv en FM. De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa. De grondstof is in de massa white (bij benadering RAL9010) gekleurd. De kunststofdelen van de centraalplaat voldoen aan een gloeidraadproef van 650°C en zijn halogeenvrij. Afmetingen centraalplaat : 45x45mm. CE gemarkeerd

- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE

