

Artikelnummer	GTIN
EL10810343	4015120810343

**Technische gegevens****ALGEMEEN**

Apparaatcategorie	Werklamp
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Grondslag
Montageplaats	Vloer
Type aansluiting	Veiligheidsstekker
Connector	Veiligheidsstekker
Aansluitbare kabeldiameter	2,5 mm ²
Lengte aansluitkabel	5 m

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 230 mm x Breedte 240 mm x Hoogte/ diepte 390 mm
Gewicht	3033 g
Materiaal	Aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof
Beschermingsgraad	IP44

Productbeschrijving

- LLED-schijnwerper van hoogwaardige behuizing van onder druk gegoten aluminium met 5 m H07RN-F rubberkabel en geaarde stekker
- 50 W LED-lichtopbrengst komt overeen met 240 W gloeilamp, lichtkleur ca. 5000 K wit
- Hoge lichtopbrengst met 90 lm/W, zeer goede kleurweergave-index Ra 80

Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+50 °C
Kleur	zwart, overeenkomstig RAL 9005

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Lekstroom	0,234 mA



VERLICHTING

Diffusor	helder
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	110 °
Flikkerfactor	<20 %
Nominaal vermogen P	50 W
Lichtstroom	4500 lm
Lichtopbrengst	90 lm/W
Kleurtemperatuur	5000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	6 SDGM

Artikelnummer**GTIN**

EL10810343

4015120810343

Maattekening**Polair stralings diagram****Gedetailleerde productbeschrijving**

- LED-schijnwerper van hoogwaardige behuizing van onder druk gegoten aluminium
- 50 W LED-lichtopbrengst komt overeen met een 240W-gloeilamp, lichtkleur 5000 K wit
- Hoge lichtopbrengst met 90 lm/W
- Zeer goede kleurweergave-index Ra 80
- Met 5 m H07RN-F rubberkabel en veiligheidsstekker
- Alle externe schroeven van rvs
- Stevig telescoopstatief als toebehoren verkrijgbaar