

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH

Artikelnummer	GTIN
EL10810886	4015120810886



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Schijnwerpers
Productinformatie	De schijnwerpers zijn bedoeld voor gebruik buitenshuis. Bij gebruik binnen (bijv. onder het plafond) kan de warmte eventueel niet voldoende worden afgevoerd.
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Type aansluiting	Open eind
Aansluitbare kabeldiameter	0,75 – 2,5 mm ²
Aantal contacten	3
Lengte aansluitkabel	0,8 m
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 252 mm x Breedte 240 mm x Hoogte/diepte 60 mm
Gewicht	1180 g
Materiaal	Aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+40 °C
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ON/OFF

Productbeschrijving

- LED-schijnwerper met compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage, wit
- 50 W lichtsterkte met 3000 K lichtkleur (wit)
- Zeer goede efficiëntie met ca. 100 lm/W

Specifieke productfuncties:

- Geïntegreerde bewegingsmelder

Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	220 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
Inschakelstroom	2 A / 107 µs
Lekstroom	0,179 mA

VERLICHTING

Diffusor	helder
Lichtuittrekking	direct
Stralingshoek	120 °
Unified Glare Rating	< 30
Flikkerfactor	<30%
Nominaal vermogen P	47 W
Lichtstroom	5000 lm
Lichtopbrengst	106 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	2 SDCM
Color Quality Scale	>80
Nominale levensduur L70B10 Bij 25 °C	50000 h
Nominale levensduur L70B50 Bij 25 °C	50000 h
Nominale levensduur L80B10 Bij 25 °C	35000 h
Nominale levensduur L80B50 Bij 25 °C	35000 h
Nominale levensduur L90B10 Bij 25 °C	25000 h
Nominale levensduur L90B50 Bij 25 °C	25000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0

SENSOREN

Detectiehoek	120°, horizontaal en verticaal draaibaar +/- 180°
--------------	---


BASIC AFL TR 5000 830 MD WH

Artikelnummer **GTIN**
 EL10810886 4015120810886


Detectieafstand schuin	r 8 m
Detectieafstand frontaal	r 3 m
Aanpassing bereik	mechanisch
Detectiebereik	76 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	2,5 m

Max. Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Lichtmeting	Daglicht
Helderheidswaarde	3 – 1000 lx
Nalooptijd	1 s...15 min (stapsgewijs verstelbaar)

Maattekening




Detectiehoek




Detectieafstand

Dwars (A)	r 8 m
Frontaal (B)	r 3 m

Lichtverteilungskurve_Bild (web)



Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- De compacte schijnwerper AFL BASIC is geschikt voor ruimtebesparende verlichting van verkeerswegen, garages en parkeerplaatsen of voor de belichting van gevels en borden.
- De geïntegreerde bewegingsmelder zorgt voor een automatische en energie-efficiënte werking.
- LED-schijnwerper met compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage, wit.
- 50 W lichtsterkte met 3000 K lichtkleur (wit).
- Zeer goede efficiëntie met ca. 100 lm/W