



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 3290 Materialständer



Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Plattform mit einseitiger Anlegekante, neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkämpfung. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 3290: 510 - 700 mm höhenverstellbar  
3291: 720 - 1070 mm höhenverstellbar

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	150
<b>Nutzflächenlänge (mm)</b>	510
<b>Nutzflächenbreite (mm)</b>	410
<b>Neigungswinkel (Grad)</b>	0°, 15°, 30°
<b>Höhenverstellbar von-bis (mm)</b>	510-700
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	75 x 25
<b>Gewicht (kg)</b>	24
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>GTIN</b>	4017976032900