


SP298 Serie

Schneller, zuverlässiger, kosteneffizienter Matrixformulardrucker



- Robuster bidirektionaler Drucker mit Grafikfähigkeit und einem extrem zuverlässigen 9-Nadel-Druckkopf
- Bis zu 3,1 Zeilen pro Sekunde mit bidirektionalem Scheckmodus
- Extrem zuverlässig mit Helix-Kopflaufwerk 9 Mio. Zeilen berechnete Echtzeit MCBF / 2,5 Mio. Zeilen herkömmlich
- Epson TM-U295-kompatibel mit gleicher Stellfläche und untereinander austauschbarem Netzteil

Typische Anwendungen



Ideal zum Bedrucken von mehrteiligen vorgedruckten Formularen mit „Firmenlogos“

- Hotels
- Restaurants
- Verkaufsstellen
- Apothekendrucker

SP298 MD Serielles Modell
SP298 MC Paralleles Modell

Einzigartige AutoSide Loading™-Selbstladevorrichtung

Der Drucker verfügt über eine einzigartige AutoSide Loading-Selbstladevorrichtung, die das Einlegen von Dokumenten schnell, einfach und zuverlässig macht. Der Benutzer kann einfach ein Formular seitlich in die Station einlegen, und der Drucker führt eine automatische Dokumentklammerung, sofortige Formularoberseitenausrichtung, schnelles Bedrucken und wahlweise einen Vorwärts- oder Rückwärtsdokumentauswurf aus.



SP298 Druckerspezifikationen

Druckmethode	9 Nadeln; serielle Punktmatrix mit echten Unterlängen
Druckgeschwindigkeit	bis zu 3,1 Zeilen pro Sekunde mit bidirektionalem Scheckmodus
Emulation	Star Mode & ESC/POS™ (Epson TM-U295)
Schnittstelle	Seriell oder Parallel
Papier: Kopierfähigkeit Papierbreite/-länge Oberer/Unterer Rand Papiervorschub Vortlauf / Rücklauf	Original + zwei Kopien 69 / 80 mm (Minimum) 5 / 14 mm 3,5 / 4,5 Zoll pro Sekunde oder 21 / 27 Zeilen pro Sekunde
Spaltenanzahl	42 (7 x 9 Font)
Druckbreite	63 mm
Peripherietreiber	Zweitreiber mit Zwangschalttereingang

Puffer: Star Mode ESC/POS™ Mode	2048 Byte 512 Byte oder 35 Byte
Zuverlässigkeit	MCBF 9 Mio. Zeilen berechnete Echtzeit MCBF / 2,5 Mio. Zeilen (herkömmlich)
Kopflebensdauer	70 Mio. Zeichen
Netzteil	Verwendet PS60A – 24 Netzteil mit Hosiden-Anschluss
Abmessungen	180 (B) x 190 (T) x 138,5 (H) mm
Gewicht	2,1 kg (ungefähr)
Sicherheitsstandards	UL, C-UL, FCC, TÜV, CE, CB
Farbbänder	Schwarz RC200B, 1,2 Mio. Zeichen RC2000D Waschfestes Farbband
Verfügbare Treiber	OPOS™-, Windows™-Zeilenmodus mit Vordersteuerungs- unterstützung, JavaPOS™