

Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 57 308 0501 000
Beschreibung	Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09573080501000

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	RJ45 Hybrid
Komponente	Kabelsteckverbinder
Beschreibung	gerade
Gehäuseart	Tüllengehäuse

Ausführung

Baugröße	Han [®] 3 A
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8
Kontaktbestückung	V+, GND, V-
weitere Kontakte	+ 3x 300 V DC

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,08 ... 0,22 mm ² flexibel
Leiterquerschnitt	AWG 28 ... AWG 24 flexibel
Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid Blei Nickel
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	111 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85367000
GTIN	5713140072527
eCl@ss	27440101 Rechtecksteckverbinder (Set)