

DATENBLATT

19" 1HE Steckdosenleiste 8 x CEE7/3 rot, Zuleitung C14 für USV, RAL7035





Beschreibung

Steckdosenleiste PROFiversal 8-fach zum Einsatz mit USV Anlagen
 Integrierte 10 A Feinsicherung
 Um 45° gedrehte Steckdoseneinsätze (rot) im Aluminiumprofil
 Anschlussleitung 2,0 m grau, H05VV-F 3G 1,5 mm², 250 V AC / 10 A mit angespritztem Kaltgerätestecker IEC C14 gerade, wiederanschließbar
 Beiliegende 19" Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage

Allgemeine Daten

Aderquerschnitt	1,50 mm ²
Transparent	Nein
Gehäuseform	rechteckig
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert
Länge der Zuleitung	2,0 m
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja
Ausführung der Oberfläche	matt
Mit Deckel	Nein
FI-Schalter	Nein

General data

Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Aluminium
Netzstörfilter	Nein
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	45° °
Schutzart	IP20
Überspannungsschutz	Nein
Halogenfrei	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-05-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" 1HE Steckdosenleiste 8 x CEE7/3 rot, Zuleitung C14 für USV, RAL7035

Elektrische Eigenschaften

Nennstrom 16 A

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Antibakterielle Behandlung	Anzahl der CEE7/3- Steckdosen	Mit Ein- /Ausschalter	RAL-Nummer (ähnlich)
691698K	19" 1HE Steckdosenleiste 8 x CEE7/3 rot, Zuleitung C14 für USV, RAL7035	rot	Nein	8	Nein	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-05-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

