



- **Material: Polystyrol** / Material: Polystyrol
- **Entflammbarkeit : HB (UL94)** / UL Flammability: HB (UL94)
- **Temperaturbereich / Working temperature: -15°C ~ + 90°C**
- **Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength 50kV**
- **Gewindeeinsätze: Stahl verzinkt** / Thread inserts: steel zink plated
- **Alle Maße sind in mm.** / All dimensions are in mm.
- **Farbe: grau** / Colour: grey

Bei der Bestellung des Artikels, bitte die gewünschte Länge am Ende der Artikelbezeichnung hinzufügen. / Please add the wished lengths to the final part of the code for your order.

Beispielbestellung: 10481PS1115.0 für den Abstandshalter 10481PS11 mit Länge 15,0 mm. / Order example: 10481PS1115.0 for the 10481PS11- 15,0 mm. length spacer.

ARTIKEL P/N	TYPE	A <sub>+/-0,5</sub>	B	C	D	E	F	VPE-Stckz. MOQ-Pcs
10481 DA11	1	15,0 / 20,0 / 25,0 / 30,0 / 40,0	7,0	7,0	7,0	M3	6,0	100
10482 DA11	2	15,0 / 20,0 / 25,0 / 30,0 / 40,0	7,0	7,0	-	M3	6,0	100
10483 DA11	3	25,0 / 30,0 / 40,0	7,0	-	7,0	M3	6,0	100
10484 DA11	1	15,0 / 20,0 / 25,0 / 30,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0	10,0	7,0	7,0	M4	9,0	100
10485 DA11	2	15,0 / 20,0 / 25,0 / 30,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0	10,0	7,0	-	M4	9,0	100
10486 DA11	3	15,0 / 20,0 / 25,0 / 30,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0	10,0	-	7,0	M4	9,0	100

Bei der Artikeln 10484 / 10485 / 10485 Länge 50,0mm ist fertigungsbedingt der Sechskant nicht mittig sondern am Ende des Schaftdurchmessers