

# Slimline 3<sup>TM</sup>

## ARBEITSLEUCHE



4 Helligkeitsstufen

3 000 Lux bei 30 cm

1 065 Lumens

Oberfläche aus gebürstetem Stahl



Die dritte Generation der Daylight Slimline ermöglicht ein klares Erkennen feinsten Details bei filigranen Arbeiten. Der Aluminiumschirm liefert ein helleres Licht mit einer besseren Streuung. Ein vierstufiger Dimmer ermöglicht die Regulierung der Helligkeit. Die Klemme aus gebürstetem Stahl zeichnet sich durch ihr schlankes, unaufdringliches Design aus..



LIGHT QUALITY



ERGONOMICS



DESIGN

presented by



---

LED 6 000 K daylight

---

---

3 000 Lux bei 30 cm

---

---

4 Helligkeitsstufen


---

[office@daylight-lampen-leuchten.de](mailto:office@daylight-lampen-leuchten.de)

# Slimline 3<sup>TM</sup>

## ARBEITLEUCHE

E35108



### HAUPTMERKMALE

- Aluminiumschirm mit Diffusor über die gesamte Länge
- Bessere Lichtverteilung und -streuung
- 4 Helligkeitsstufen
- Flexible Gelenke zur perfekten Positionierung

### TECHNISCHE DATEN

#### Produktinformationen

Gewicht	0,9 kg
Farbe	gebürsteter Stahl
Kabellänge	2,4 m


#### Lichtleistung

Leuchtmittel	LED
Lumens	1 065 lm
Lux bei 30 cm 1-2-3-4	3 000-2 000-1 500-750
Farbtemperatur	6 000 K
Farbwiedergabeindex	80+
Energieverbrauch	13W

#### Verpackungsinformationen

Höhe	19,5 cm
Breite	53 cm
Tiefe	6 cm
Gewicht verpackt	1,25 kg
Menge pro Umkarton	4

### ZUBEHÖR



#### D91707 Slimline Lupenarm

- 13 cm große, runde Acrylinse ohne Rand
- 3 Dioptrien (1,75X)
- 57 cm maximale Reichweite, Metallarm



#### D52107 Slimline Tischfuß

- Nur kompatibel mit 35108
- Beschwert für mehr Stabilität
- Rutsch- und kratzfeste Filzbeschichtung