



### Hauptmerkmale

Produktbereich	Harmony Halbleiterrelais
Produkt- oder Komponententyp	Kühlkörper

### Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	1 Halbleiterrelais SSR auf Schalttafel
Wärmewiderstand	1 °C/W
Montagehalterung	DIN-Schiene
Material	Aluminiumfarben
Art der Oberfläche	Schwarzeloxiert
Fläche und Nutzfläche	1425 cm <sup>2</sup>
Anzahl der Montagebohrungen	6 mit UNC 8-32 Gewinde
[M] Anzugsdrehmoment	1,7...2,2 Nm
Verkauf je unteilbare Menge	1
Breite	76,2 mm
Höhe	132,1 mm
Tiefe	60,2 mm
Produktgewicht	0,630 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,7 cm
VPE 1 Breite	27,0 cm
VPE 1 Länge	28,7 cm
VPE 1 Gewicht	2,95 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	22
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	64,9 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Dimensions

