

# Parallelbausatz EAMM-U-110-D50-100A-120-S1

Teilenummer: 2799488

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



## Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	110
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	799 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0,3 Nm
Übertragbares Drehmoment	25 Nm
Produktgewicht	5.050 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform