

Treston ESD-Regalkasten

Höhe x Breite x Tiefe 82 x 186 x 300 mm, Aus Polypropylen, in schwarz

VE 15 Stück

Artikelnummer: 230161

TRESTON



ESD-Regalkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 82 x 186 x 300 mm
- Aus Polypropylen
- in schwarz
- Boden innen gewellt
- Mit Beschriftungsfeld vorne
- Gleiche Breiten stapelbar
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C
- Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
- Lieferumfang: inklusive Etiketten mit Schutzscheibe

Technische Details

Behältertyp	Regalkasten	stapelbar	ja
Euronorm	nein	Beschriftungsfeld	Beschriftungsfeld vorne
Höhe	82 mm	Bodenkonstruktion	innen gewellt
Breite	186 mm	Farbe	schwarz
Tiefe	300 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +70 °C
Innenbreite	167 mm	Beständigkeit	gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Innentiefe	257 mm	Lieferumfang	inklusive Etiketten mit

		Schutzscheibe
Material	Polypropylen	Gewicht 4,8 kg
elektrisch leitend	ja	

Dazu passt auch ...

216909		Antistatischer Flachbeutel, Aus Polyethylen in rosa, Stärke 100 µm, Länge x Breite innen 400 x 300 mm
221146		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß mit Polyurethan-Beschichtung, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9