

**bott**

## Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 780 - 930 x 1500 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 1 Ablageboden, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 231674



### Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 780 - 930 x 1500 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 30 mm
- Gestellausführung 4 FüÙe
- Ausstattung: 1 Ablageboden
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung





## Technische Details

Möbeltyp Tisch

Werkbank Ausstattung 1 Ablageboden

Tischtyp	Werkbank	Material Platte	Multiplex
Gestellausführung	4 Füße	Material Gestell	Stahl
Höhe	780-930 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Breite	1500 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	600 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Stärke Platte	30 mm	fahrbar	nein
höhenverstellbar	ja	Gewicht	54,086 kg

## Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen