

Gedore

GEDORE VDE 8250-180 H


VDE-Kraft-

Kombinationszange mit

Hüllenisolierung 180 mm



Artikelnummer: 253093



Technische Details

Gesamtbreite [mm] 54 mm

Backenform flache Backen

Härteverfahren	Induktiv gehärtet	Ausführung funkenfrei	nein
1000 V isoliert	ja	Gelenkarten	ingelegtes Gelenk
VDE zertifiziert	ja	REACH Registrierung vorhanden	nein
Kopfstärke T1 [mm]	11 mm	Backenlänge L3 [mm]	38,5 mm
Griffausführung	2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V	Schneidenhärte	62-64 HRC
Gesamthöhe [mm]	29 mm	Gesamtlänge [mm]	190 mm
Netto-Gewicht [kg]	0,288 kg	Schneidleistung (max.)	1,6
Norm	EN 60900/IEC60900 DIN ISO 5746	Material	Vergütungsstahl
Spitzenbreite W4 [mm]	6,5 mm	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Schneidenform	mit Facette	Kopfbreite 1 [mm]	25,6 mm